

いのちをつなぐ

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R



壁付型
電源不要

便座除菌
噴射

トイレを快適に使用するためには便座の除菌が欠かせません。
専用液剤を入れて使用する、便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。



容量 450mL

商品コード 41753

W102×D88×H242mm

※レンタルの場合、状況により、型式・形状が異なる場合がございます。効果に違いはございません。



お客様の声を
反映しました!

エコロジー& エコノミー



大容量ボトルから液剤を補充するカートリッジタイプです。ポンプ・ボトルごとに交換する使い捨てタイプと比較して、ゴミを減らすことができ、経済的です。

カバーの開閉が 簡単に



カバーを開ける際は、本体下のロック解除ボタンを上押し込み、カバーを持ちながら手前に開きます。



お客様の声を
反映しました!

側面の確認窓で 液剤残量がわかる



側面の確認窓から液剤残量が一目でわかります。



お客様の声を
反映しました!


使用方法を わかりやすく表示



容器表面に使用方法がわかりやすく表示されているので、簡単に使用できます。

使用方法

使用液剤



1 トイレtpーパーを切り取り、折りたたみます。

2 レバーの下にトイレtpーパーをかざし、レバーを押してクリーナーをスプレーします。

3 便座を拭き、拭いた後のトイレtpーパーはそのままトイレに流します。

便座除菌クリーナー

便座きれいくんV 火気注意

エタノールを主成分とした便座除菌クリーナー。ノンエンペロブウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に作用します。



液剤補充に便利なカップ&ノズルもあります。

(別売オプション品となります)

液剤の補充手順




1 本体下のロック解除ボタンを上押し込み、カバーを持ちながら手前に開きます。

2 ボトルについているキャップを取り外します。

3 専用液剤を補充します。

仕様	
項目	内容
名称	便座クリーナー用ディスペンサー
型式	SC-460R
本体外寸	W102 × D88 × H242 mm
製品質量	約360g(梱包、付属品および液剤は除く)
材質	カバー、ケース：ABS レバー：POM ポンプ：PP他 薬液ボトル：PE
使用環境温度	5~40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85%(結露なきこと)
使用液剤	便座除菌クリーナー「便座きれいくんV」「便座きれいくんV 天然ラベンダーの香り」
容量	450mL(カートリッジボトル)
噴射量	約0.3mL/回



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R	本体	1	41753	49-87696-41753-3
便座きれいくんV	5L	3	50274	49-87696-50274-1
便座きれいくんV 天然ラベンダーの香り	3L	3	50277	49-87696-50277-2
カップ&ノズル	1セット	30	92091	—
	5セット	10	72038	49-73512-72038-3



安全にご使用
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の液剤をご使用ください。指定以外の液剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
 ■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
 ■ 記載内容は2020年12月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
 TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>



日本エンドレス株式会社

商品・当社への
お問い合わせはこちら



〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7 エンドレスビル
 TEL : 03-5383-6777 / FAX : 03-5997-6800
 URL : <http://www.endress.co.jp>
 E-mail : info@endress.co.jp