

ふわっとやさしい超微細ミストで除菌

ファインミスト 除菌ディフューザー

赤外線センサー搭載



片手でかんたん自動噴霧

微細粒子ミスト



少量で除菌できて経済的



主な特長



赤外線センサー

片手でかんたん自動噴霧

手をかざすだけで自動的に消毒液（アルコール）ミストを噴霧し、手をどけると停止します。手間いらずで、手指をスマートに除菌できます。



微細粒子ミスト

少量で除菌できて経済的

微細ミストなので消毒液が少量で手指に行き渡り、ムダな消毒液を使わずに経済的です。また、余分な水分がすぐに蒸発して乾くので、手指が濡れすぎたり、水滴が飛び散って汚れたりしません。

圧倒的なコストパフォーマンス！※

1回あたり10秒噴霧で1,800回の使用が可能です。

【学校で】40人クラスなら、1日6時間授業で全員が1時間ごとに使用しても7.5日間使えます。

【家庭で】4人家族なら、全員が1日10回使用しても45日間使えます。

※ 事例の分量の計算に自然蒸発分は入っていません。

タンク容量
100cc

コンパクト



縦60mm×横84mmの名刺1枚ほどのスペースがあれば設置できます。デザインもシンプルで置き場所を選びません。

バッテリー駆動



バッテリー内蔵で、電源のない場所にも設置できます。24時間使わないと自動で電源停止し、バッテリーを浪費しません。

補充しやすい



取り外しが可能で口も広く、お子さまや年配の方でも消毒液の補充が楽ちんです。

場所を取らないので、玄関やデスクの上、レジ横などで簡単かつ衛生的に除菌できます。



とても細かな微細粒子のミストなので水滴で濡れてしまうこともありません。



<サイズと各部の機能>



<製品仕様>

型番	GM-V3
JAN	4580167223543
定格出力	2W
入力電圧	DC5V1A
サイズ(W×D×H)	84×60×76mm
重量	138g
生産国	中国
内容物	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本体 ・ 充電ケーブル (USB A - USB Type-C) ・ AC-USBアダプター ・ 交換用コットンフィルター (×1) ・ 取扱説明書



「ファインミスト除菌ディフューザー」使用上のご注意

- ・ 手指や物の消毒以外には使用しないでください。
- ・ 換気の悪い場所では使用しないでください。
- ・ 濃度75%以下のアルコール消毒液の使用を推奨します。油分を含んだ液体、強酸性の液体、その他の液体は使用しないでください。
- ・ 高温になる場所や熱源の近くでは使用しないでください。
- ・ アルコール消毒液のミストが火にかからないように、火気の近くでは使用しないでください。
- ・ 分解、修理をしないでください。

ENDRESS 日本エンドレス株式会社

[本 社] 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7エンドレスビル

TEL 03-5383-6777

FAX 03-5997-6800 E-mail info@endress.co.jp

商品・当社へのお問い合わせはこちら⇒

[仙台営業所] 〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘2-15-11

TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8886

URL <http://www.endress.co.jp>

